

Characteristics



- ・ ULPA フィルター: 0.12 ミクロンの粒子に対して 99.999% の粒子捕集率 (検査済み: IEST RP- CC001.3)、0.18 ミクロンの粒子に対して 99.9995% の粒子捕集率 (検査済み: IEST RP- CC001.3.U15 by MPPS method as per EN 1822.)
- ・ HEPA フィルター (0.3 ミクロン粒子を 99.995% 捕集: IEST RP-CC001.3. 検査済み) 搭載、(0.3 ミクロン粒子を 99.995% 捕集: IEST RP-CC001.3. U14 by MPPS method as per EN 1822 検査済み)
- ・ クリーンルーム (ISO クラス 4) で使用可能。製薬工場でも使用可能。
- ・ 水銀回収専用設計されています。
- ・ スルーフローモーター搭載。
- ・ 乾式回収専用。
- ・ EMI/RFI シールド。
- ・ ステンレス製回収タンク。
- ・ タイマー (時間加減) 付き。
- ・ 水銀蒸気吸着用 Mersorb ブランド活性炭ミドルリング搭載。
- ・ スピードコントローラーのオプションあり。
- ・ 便利な4つのキャスター (車輪) 付き。
- ・ 水銀分離用の吸引ホース、水銀分離器・蓋付き回収瓶付属。

ステンレス製回収タンク。モーター下流に ULPA フィルター (U15) が付いています。また、EMI/RFI シールドしてあり、室内のコンピューターや電子機器に影響を与えません。この掃除機は水銀回収専用設計されています。**Mersorb** ブランド活性炭ミドルリングが搭載され水銀蒸気を吸着します。タイマー及び水銀分離器・蓋付き回収器が付属します。他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様		
型式		MRV-1000 SS
パーツNo.		112130A
回収バグ容量	L	15.1
騒音	dB	60
吸引力	kPa	19.7
エアフロー	m ³ /min	2.8
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	0.95
電流	A	7.1
消費電力	W	710
外形	cm	H89 × W51 × L51
重量	kg	21

EMI（電磁障害）抑制、RFI（受信障害）シールド

この掃除機は、放射されたり通電されたりした EMI を減らす電子フィルターサブレッサー（抑制機）を取り付けています。FCC（米国連邦通信委員会）や ISO（国際標準化機構）により規定されたクラス B の基準を下回っています。これはまた RFI（受信障害）もシールドします。

MRAC（活性炭ミドルリング）

活性炭ミドルリングは毒性のあるガス、蒸気を吸収するために使用します。Tiger-Vac では、燃料、水銀、塩酸を含む蒸気、アルシン、ホスフィンなどを回収するための様々な活性炭を提供しております。

フィルターとアクセサリ（標準付属品）		
パーツNo.	数量	仕様
211027	1	ULPA フィルター (U15)
217730	1	ポリエステルフィルター (クランプ付き)
212500	1	回収バグ (5 枚入り)

活性炭カートリッジ（標準付属品）		
パーツNo.	数量	仕様
212214A	1	1.5mmMersorb 活性炭と HEPA フィルターを取り付けた活性炭ハウジングアセンブリ

水銀分離器とアクセサリ（標準付属品）		
パーツNo.	数量	仕様
212208-8	1	ステンレス製水銀分離器 (水銀回収ジャーと蓋が2個付属)
212211	1	水銀分離用透明バキュームホース 25.4mm × 2.4m

時間カウンター（標準付属品）		
パーツNo.	数量	仕様
213058	1	AC100-230V 時間カウンター

水銀回収ジャー(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
212210-8	1	540ml 蓋付水銀回収ジャー



時間カウンター



水銀分離器



バキュームホース



回収バッグ



水銀回収ジャー



活性炭カートリッジ



ULPA フィルター

ご注意：この掃除機で爆発性のあるダストや引火性のある液体を回収しないようお願いします。

株式会社フォンシュレーダージャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>