

Characteristics



Pharma Applications



Cleanroom Compatible



Wet and Dry Recovery



ULPA - Included




High Efficiency



Static Dissipating



Stainless General



Less than 10 ohms



- ・ 新世代乾湿両用クリーンルーム用掃除機。
- ・ ISO クラス 4 (旧クラス 10) のクリーンルーム用に設計されています。
- ・ 製薬業・半導体およびマイクロエレクトロニクス製造業向けに最適。
- ・ 表面汚染を除去するために電解研磨仕上げされた総ステンレス製。120℃までオートクレーブ可能 (パワーヘッドを除く)
- ・ 2個のULPA フィルター (U15 EN 1822 検査済み) を排気側に設置。
- ・ 多段階フィルターシステム。
シンプルで信頼性の高いフィルター交換。
- ・ ULPA フィルター (0.12 ミクロン粒子を 99.999%捕集: IEST RP-CC001.3. 検査済み)、(0.18 ミクロン粒子を 99.9995%捕集: IEST RP-CC001.3. U15 by MPPS method as per EN 1822 検査済み)
- ・ 2ステージバイパスモーターにより強力な吸引力と静かな操作音。
- ・ SUS316 ステンレス製回収タンクとキャスターはオートクレーブ可能。
- ・ 交換式ステンレスフローター (液回収用) もオートクレーブ可能。
- ・ 用途に応じて必要なツールキットが選択できます。

機械仕様		
	型式	CR-1300WD
パーツNo.		T 113200A
タンク容量	L	38
回収バッグ容量	L	19
吸引力	kPa	22.2
エアフロー	m ³ /min	2.6
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	8.8
消費電力	W	880
外形	Cm	H80×W53×L61
重量	Kg	28

フィルター及びアクセサリー(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T219372	2	ULPA フィルター
T215393A	1	メイン布フィルター
T218063-5	1	回収バッグ(5枚入)
T212710	1	オートクレーブ可能なフロート

標準タイプツールキット(オプション) #323306WD

パーツNo.	数量	仕様
T323403G	1	ウレタンバキュームホース 径 32φ 3m
T323331	1	延長パイプ 径 32φ ステンレス製 2本組
T323318	1	スクイーズブレード付きフロアノズル 径 32φ 30cm 幅
T323317	1	ゴムラバー付きフロアノズル 径 32φ 30cm 幅
T323321	1	ゴムラバー付き丸ブラシ 径 32φ
T323314	1	家具用ノズル 32φ PVC 製
T323313	1	隙間ノズル 径 32φ 23cm PVC 製

オートクレーブ可能ツールキット#3(オプション) #323604

パーツNo.	数量	仕様
T323470	1	バキュームホース 径 32φ 3m
T323455	1	EPDM ホース 径 32φ 3m
T323525	1	シリコンホース 径 32φ 1.8m
T323526	1	シリコンホース 径 32φ 3.7m
T323412	1	床ノズル 径 32φ 30cm ステンレス製
T323413	1	隙間ノズル 径 32φ 25.4cm ステンレス製



排気用 ULPA フィルター



メイン布フィルターとケージ



乾式用回収バッグ



乾湿回収用標準ツールキット（オプション）



ステンレス製フロート



オートクレープ可能ツールキット#3（オプション）