



Applicable Requirements :
ANSI/UL 1017
CSA C22.2 No.243

Characteristics



Cleanroom
Compatible



Pharma
Applications



ULPA - Included




Dry Recovery



High Filtration
Efficiency Unit



Accessories
Included



EMI Shielded



- ULPA フィルター (0.12 ミクロン粒子を 99.999% 捕集: IEST RP-CC001.3. 検査済み)、(0.18 ミクロン粒子を 99.9995% 捕集: IEST RP-CC001.3. U15 by MPPS method as per EN 1822 検査済み) ISO クラス 4 (旧クラス 10) のクリーンルーム用に設計されています。
- 製薬工場に最適。
- EMI/RFI シールド付き。
- ULPA フィルター (U15)、2 重布フィルター、使い捨てフィルターバッグを含む 4 段階フィルターシステム。
- 5 段階として内部に HEPA フィルター搭載可能。
- 乾式回収専用。
- スルーフローモーターによる強力な吸引力。
- ポリエチレン製回収タンクとクロムメッキ製モーターヘッド。
- 4つのキャスターで移動が簡単。
- 必要なツールキットが標準付属します。

他の製品同様、1台ごと工場出荷時にエアゾール漏れのテストを行っております。



ULPA フィルター



回収バッグと標準ツールセット

機械仕様		
	型式	CR-4D
パーツNo.		T 110136A
タンク容量	L	15.2
回収バッグ容量	L	9.5
吸引力	kPa	19.7
エアフロー	m ³ /min	2.8
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	0.94
電流	A	7.1
消費電力	W	700
外形	Cm	H71 × W43 × L38
重量	Kg	15

フィルター及びアクセサリ(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T211027	1	ULPA フィルター (U15)
T211226	1	メイン布フィルター
T211028	1	使い捨て紙バッグ(5枚入)

ツールとアクセサリ (標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T323301B	1	静電防止バキュームホース 径 32φ 3m
T323315	1	延長パイプ 径 32φ クロムメッキ製 2本組
T323313	1	隙間ノズル 径 32φ 23cm PVC 製
T323314	1	家具用ノズル 32φ PVC 製
T323312	1	丸ブラシ 径 32φ
T323311	1	床用ツール 径 32φ 27cm PVC 製

ツール(オプション)		
パーツNo.	数量	仕様
T323317	1	床用ツール 径 32φ ゴムプレート付き 30cm PVC 製
T323321	1	丸型ゴムブラシ 径 32φ
T323316	1	マイクロツールキット 径 32φ 導電性樹脂